

4 CHW Logger

■ BESCHREIBUNG

Der 4-Kanal-Waschlösungsgewichts-Logger 4 CHW Logger bietet eine automatische Steuerung der Spüllösungs- und Abfallvolumina. Der Wäscher zeigt das Restvolumen jeder Flasche als Prozentangabe an und gibt bei geringem Lösungsvolumen oder voller Abfallflasche eine Warnmeldung aus, wenn der 4 CHW Logger angeschlossen ist.

■ TECHNISCHE DATEN

Max. Belastung pro Messbecher	2 kg
Gesamtabmessungen (B x T x H)	267 × 252 × 97 mm
Gewicht	3 kg



■ KAT.-NUMMER

BS-060102-AK 4CHW Logger

7UBFHÖR



3D-IW8 BS-060102-AAI Inteliwasher

Der Mikroplattenwäscher aus der 3D-IW8-Serie wurde zum Waschen von verschiedenen Typen von Standard-96-Well-Mikrotiterplatten, Mikrostreifen und Mikroarrays auf FastFRAME (rechteckig) entworfen. Er ist zum Waschen von Wells mit verschiedenen Bodenformen ...

Mehr



IW-8 BS-060106-AAI Intelispeed wäscher

Inteli-Geschwindigkeitswäscher IW-8 wurde zum Waschen von Standard 96-Well-Platten mit flachen Boden Mikrostreifen entworfen. Das Mikrostreifen entworfen. Das Gerät ist voll programmierbar und gewährleistet mehrstufige Lösungsreifung, Aspiration (Aspiration, Kombination von Aspiration/Flüssigkeitsausgabe und ...

Mehr

IW-8m IVD certified Intelispeed wäscher IVD

Geschwindigkeitswäscher IW-8 m (IVD-Version) wurde zum Waschen von Standard 96-Well-Platten mit flachen Boden und Gerät ist voll programmierbar und gewährleistet mehrstufige Lösungsreifung, Aspiration (Aspiration, Kombination von Aspiration/Flüssigkeitsausgabe

Mehr

4 CHW Logger Page 1 of 1