

MSV-3500, Vortex multi-vitesses



DESCRIPTION

Le mélangeur vortex multi-vitesses **MSV-3500** permet de mélanger lentement ou rapidement des réactifs dans des tubes en plastique de différentes types et tailles (0,2 à 50 ml).

Il est conçu pour les laboratoires scientifiques travaillant dans les domaines de la biochimie, biologie cellulaire et moléculaire.

L'unité dispose de quatre types de plates-formes interchangeables : pour tubes de microtest de type Eppendorf, tubes de 15/10/50 ml (diamètre de 16/12/30 mm). Les plates-formes peuvent être commandées séparément ou dans un lot avec le **MSV-3500**.

La vitesse et la durée sont contrôlées par microprocesseur. L'écran LCD affiche deux lignes de valeurs : les valeurs de vitesse et de durée réelles et définies.

L'unité fournit une vitesse de rotation maximale de la plate-forme pour mélanger efficacement des microvolumes d'échantillon (moins de 5 µl).



CARACTÉRISTIQUES

Principe de mélange excentrique		+
Plage de contrôle de la vitesse	300–3500* tpm	* La vitesse maximale dépend du chargement
Durée d'accélération		15 s (max)
Réglage de l'horloge numérique		0–60 min / sans interruption
Signal sonore du minuteur		+
Écran		LCD, 16 x 2 signes
Durée d'opération continue maximale		8 h
Charge maximale		0.2 kg
Orbite		4 mm
Dimensions globales (LxDxH)		180x170x145 mm
Poids		2.6 kg
Courant d'entrée/consommation électrique		12 V, 1 A / 12 W
Alimentation externe		Entrée CA 100–240 V 50/60 Hz, Sortie CC 12 V

NUMÉRO DE CAT.

With all 4 platforms included	Avec 4 plate-formes
BS-010210-TAH	230VAC 50/60Hz prise Euro
BS-010210-TAK	100-240VAC 50/60Hz Prise multiple (EU, UK, AU, US)
Without platform	Sans plate-forme
BS-010210-AAH	230VAC 50/60Hz Euro plug
BS-010210-AAK	100-240VAC 50/60Hz Prise multiple (EU, UK, AU, US)
BS-010210-IK	IQ OQ document
BS-010210-JK	PQ document



SV-16/8
BS-010210-CK
plate-forme

16/8/8 sockets for 1.5/0.5/0.2 ml microtest tubes (Ø 11/8/6 mm)



SV-10/10
BS-010210-BK
plate-forme

10 sockets for 10 ml (Ø 12 mm) tubes



SV-8/15
BS-010210-DK
plate-forme

8 sockets for 15 ml (Ø 16 mm) tubes



SV-4/30
BS-010210-AK
plate-forme

4 sockets for 50 ml (Ø 30 mm) tubes