

B6-25, bloc

DESCRIPTION

 $\emptyset 25~\text{mm}~\text{x}~6~\text{emplacements}~\text{d'une}~\text{profondeur}~\text{de}~40~\text{mm}$

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre	25 mm
Profondeur	40 mm
Capacité	6



■ NUMÉRO DE CAT.

BS-010418-CK B6-25

B6-25, bloc Page 1 of 2





CH 3-150 Without thermoblock Thermostat chauffant et de refroidissement

Le Combitherm-2 **CH 3-150** est conçu pour thermostabiliser des matériaux à des températures comprises entre -3 °C +150 °C en fonction des méthodes d'analyse. Afin de vous offrir ses fonctionnalités ...

Lire la suite

B6-25, bloc Page 2 of 2