

B5-29, bloc

DESCRIPTION

Ø29 mm x 5 emplacements, fond plat, profondeur de 40 mm

CARACTÉRISTIQUES

Profondeur	40 mm
Capacité	5
Diamètre	29 mm



NUMÉRO DE CAT.

BS-010418-KK

B5-29



CH 3-150
Without thermoblock
Thermostat chauffant et de refroidissement

Le Combitherm-2 CH 3-150 est conçu pour thermostabiliser des matériaux à des températures comprises entre -3 °C +150 °C en fonction des méthodes d'analyse. Afin de vous offrir ses fonctionnalités ...

[Lire la suite](#)