

## B10-16, blocco

### DESCRIZIONE

Ø16 mm x 10 alloggiamenti, profondità 56 mm

### SPECIFICHE

Profondità	56 mm
Capacità	10
Diametro	16 mm



### NUMERO DI CATEGORIA

BS-010418-BK

B10-16



CH 3-150  
Without thermoblock  
Termostato riscaldante e raffreddante

Combitherm-2 CH 3-150 è progettato appositamente per stabilizzare termicamente i materiali a temperature da  $-3^{\circ}\text{C}$  a  $+150^{\circ}\text{C}$ , secondo i metodi di analisi utilizzati. Ai fini di una funzionalità ottimale e ...

[Leggi di più](#)