

4 CHW Logger

APRAKSTS

4 kanālu mazgāšanas šķīduma svara datu reģistrators **4 CHW Logger** nodrošina skalošanas šķīduma un notekūdeņu apjoma automatisku kontroli. Ja ir pieslēgts **4CHW Logger**, mazgātājs rāda atlikušo apjomu procentos katrā pudelē un attēlo brīdinošo ziņojumu, ja šķīduma apjoms ir mazs, vai notekūdeņu pudele ir pilna.

SPECIFIKĀCIJA

Maksimālais svars uz vienas svaru platformas	2 kg
Gabarītmēri (PxDzxA)	267 × 252 × 97 mm
Svars	3 kg



KAT. NUMURS

BS-060102-AK

4CHW Logger

AKSESUĀRI



3D-IW8
BS-060102-AAI
Mikroplašu mazgātājs

Mikroplašu mazgātājs **Inteliwasher 3D-IW8** ir paredzēts, lai mazgātu dažāda tipa standarta mikrotipuma plates ar 96 iedobītēm, mikrostripus un mikroplanšetes uz FastFRAME pamata (taisnstūra iedobīšu forma). Tas ir piemērots, lai mazgātu ...

[Lasīt vairāk](#)



IW-8
BS-060106-AAI
Intelispeed mikroplašu mazgātājs

Mikroplašu mazgātājs **Intelispeed IW-8** ir paredzēts, lai mazgātu standarta, plakanaš gultnes 96 iedobīšu mikroplates un mikrostripus. Ierīce ir pilnīgi programmējama, ieskaitot vairāku soļu šķīduma nogatavināšanu, nosūkšanu (nosūkšana, nosūkšanas/šķīduma izdalīšanas un ...

[Lasīt vairāk](#)



IW-8m
IVD certified
Intelispeed mikroplašu mazgātājs IVD

Mikroplašu mazgātājs **Intelispeed IW-8m** (IVD versija) ir paredzēts, lai mazgātu standarta, plakanaš gultnes 96 iedobīšu mikroplates un mikrostripus. Ierīce ir pilnīgi programmējama, ieskaitot vairāku soļu šķīduma nogatavināšanu, nosūkšanu (nosūkšana, nosūkšanas/šķīduma ...

[Lasīt vairāk](#)