

Digitālā pudeļu birete

APRAKSTS

BOECO digitālā pudeles birete, komplektā ar 3 PP adapteriem 45/38, 38/32, 40/45 (biretes vītne 45), 1 teleskopiskā ieplūdes caurule (FEP), 1 teleskopiskā titrēšanas caurule, 2 mikrobaterijas 1,5 V (LR 03/AAA), bez rezervuāra pudeles.

- Digitālā BOECO pudeles birete padara manuālo titrēšanu drošāku, vienkāršāku un ar uzticamākiem rezultātiem.
- Bireti var izmantot titrēšanas līdzekļiem līdz 1 Mol/l koncentrācijai.
- Titrēšanas procesā birete piepildās automātiski, novēršot laikietilpīgu uzpildīšanu.
- Nepārtraukta bezpulsu darbība ātrākai titrēšanai līdz 5 ml sekundē.
- Titranta padeve tiek kontrolēta, griežot rulliņus, un izvadītais daudzums uzreiz tiek parādīts displejā - no 10 µl līdz 999,9 ml, ar ātrumu 2,5 ml/apgrieziena, izmantojot modeli DCB 2500 vai 5,0 ml/apgrieziena ar modeli DCB 5000.
- DCB modeļi novērš parasto piekarināmo stikla birešu meniska un tilpuma gradāciju nolasīšanas kļūdas.
- Nav atklātu stikla trauku, kas varētu saplīst, un tiešais savienojums ar reaģenta pudeli ļauj izvairīties no bīstamu ķīmisku vielu ieliešanas.
- Drošības recirkulācijas vārsts nodrošina recirkulāciju slēgtā sistēmā, lai izvairītos no reaģenta izšķērdēšanas.
- Leņķveida digitālais displejs, lai dažādi lietotāji varētu vieglāk lasīt no dažādiem augstumiem.
- Unikālo teleskopisko ieplūdes cauruli ar garumu no 210 līdz 310 mm var noregulēt bez griešanas dažādiem pudeļu izmēriem.
- Dozēšanas spektrs no 10 µl līdz 999,9 ml.
- Ar baterijām darbināmas, viegli nomaināmas mikrobaterijas 1,5 V (LR 03/AAA). Lādiņa pietiek vismaz 500 stundām (izvadot 4500 l reaģenta).
- Bireti uz pudeles var pagriezt par 360°.
- Titrēšanas caurule noņemama un regulējama: horizontāli 142-220 mm, vertikāli 10-200 mm.
- Apkalpošanai draudzīga moduļu montāža.
- Elektronika var tikt pilnībā noņemta.
- Zema akumulatora indikators.
- Lietotājs var apkalpot un kalibrēt, lai atbilstu ISO un GLP prasībām.
- Papildus žāvēšanas caurule aizsargā reaģentus no mitruma vai CO₂.
- Ražots saskaņā ar ISO 9001 standartiem.
- Ir pieejami adapteri, kas atbilst lielākajai daļai pudeļu kakliņu izmēru.



[Uzzināt vairāk](#)