

Centrifūga M-240 / M-240R

APRAKSTS

Pat termojūtīgus paraugus var viegli centrifugēt, pateicoties ļoti uzticamai dzesēšanai. Vislabākos atdalīšanas rezultātus garantē vienmērīgi strādājošs, augstas veiktspējas motors, kuram nav nepieciešama apkope. Ar papildu autoklāvējamiem un aerosolu necaurlaidīgiem piederumiem pat infekciozus materiālus var droši apstrādāt. Droši gan lietotājam, gan videi.

Vadība un atainojums

- Viegli lasāms digitālais displejs
- Pašreizējo parametru attainošana
- Apgr./min(RPM) ievade ar soli 10
- Darbības laiks, maks. 99 min
- Vertību ievadei tiek izmantota rotējoša poga
- Impulsa poga: īsām centrifugēšanas darbībām
- Vāka atvēršanas poga
- Temperatūra ar soli 1 °C (M-240R)
- 4 programmējamas atmiņas

Saldēšana (M-240R)

- Bezpakāpju iestatījums no -10 °C līdz +40 °C
- Ātrās atdzesēšanas funkcija 10 - 15 minūtēs līdz +4 °C
- Gaidīšanas režīms uztur iestatīto temperatūru
- Automātiska saldēšanas izslēgšana, kad vāks tiek atvērts

Drošība

- Vāka nokrišanas aizsardzība
- Vāka bloķēšanas un turēšanas ierīce
- Vāka avārijas atvēršana
- Motora pārkaršanas aizsardzība
- Kameras aizsardzība pret pārkaršanu
- Automātiska rotora nelīdzsvarotības noteikšana.
- Apstāšanās indikācija
Dzesēšanas modelim M-240R taustiņā Open iedegas diode, M-240 vāks atveras automātiski pēc rotora apstāšanās

[Uzzināt vairāk](#)

