

Centrifūga U-320 / U-320R

APRAKSTS

Pateicoties plašajam piederumu klāstam, centrifūgas U-320 un U-320R ir ideālas universālas centrifūgas ikdienas pamatpētījumiem un farmācijas un biotehnoloģiskajās pētniecības un izstrādes laboratorijās. Mikroprocesora vadītajām centrifūgām ir bezsuku motors un motorizēta vāka bloķēšana.

Veiktspēja

- Augsts RCF
- Īpaši īss palaišanas un bremzēšanas laiks
- Viegli nomaināmi rotoru
- 10 programmējamas atmiņas
- 9 paātrinājuma un bremzēšanas režīmi vai neietekmēts ieskrējiena vai bremzēšanas laiks

Dizains

- Metāla korpuss, metāla vāks
- Nerūsējošā tērauda centrifūgēšanas kamera
- Skata lodziņš vākā

Saldēšana (U-320R)

- Bezpakāpju iestatījums no $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ līdz $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Ātrās atdzesēšanas funkcija

Vadība un atainojums

- Centrifūgēšanas laikā tiek parādītas parametru faktiskās vērtības
- Pārslēgšana RPM/RCF: ievadot rotora rādiusu r/mm centrifūga aprēķinās/norādīs ātrumu vai RCF.
- Taimera iestatīšana minūtēs un sekundēs
- Nepārtraukta darbība
- Impulsa poga: Tsām centrifūgēšanas darbībām
- Temperatūra ar soli $1\text{ }^{\circ}\text{C}$ (U-320R)

Drošība

- Vāka nokrišanas aizsardzība
- Vāka bloķēšanas un turēšanas ierīce
- Vāka avārijas atvēršana
- Motora pārkaršanas aizsardzība
- Kameras aizsardzība pret pārkaršanu (U-320R)
- Automātiska rotora nelīdzsvarotības noteikšana.
- Automātiska rotora atpazīšana

[Uzzināt vairāk](#)

