

Mini UZT saldētava

APRAKSTS

Piemērota biobankām, vakcinācijas ražošanas un transportēšanas uzņēmumiem.

- Pārvadājuma lielos attālumos: atbilst -80°C UZT transportēšanas prasībām, transportlīdzekļos jābūt 24V (DC) barošanas avotam.
- Sausais ledus nav nepieciešams: dzesētājs ilgstoši uztur temperatūru pie -80°C . Izcila temperatūras vienmērība saldētavas iekšpusē.
- Vairāki pielietojumi: saldētavu var izmantot arī ar 220 V barošanas spriegumu ilgstošai paraugu uzglabāšanai.

[Uzzināt vairāk](#)

