

Внешний температурный датчик

ОПИСАНИЕ

Предусмотрена возможность прямого контроля температуры перемешиваемой жидкости с помощью дополнительного внешнего датчика.

Кабель покрыт тефлоном, механически прочен, эластичен и устойчив к маслам, кислотам, агрессивным реагентам и жидкостям

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Диапазон рабочей температуры	-50 °C до +250 °C
Длина кабеля	1 м
Тип соединения	тип K
Тип датчика	Термопара



КАТ. НОМЕР

BS-010309-BK

Внеш. температурный датчик



Intelli-Stirrer MSH-300i
BS-010309-AAA
Магнитная мешалка с нагревом

Intelli-Stirrer MSH-300i представляет собой магнитную мешалку нового поколения.

Корпус мешалки изготовлен из металла, покрытого порошковой эмалью, химически резистентной к кислотам и щелочам. Мешалка имеет съемный штатив, позволяющий поддерживать внутри перемешиваемой ...

[читать далее](#)