

UVR-Mi, UV-Luftstromreiniger-Rezirkulator

BESCHREIBUNG

Wie funktioniert eine bakterizider UV-Luftstromreiniger-Rezirkulator?

Das Prinzip einer strömenden bakteriziden Luftstromreiniger-Rezirkulator basiert auf einer konstanten, aktiven Luftzirkulation durch die Umwälzkammer in unmittelbarer Nähe von UV-Lampen, wodurch eine maximale Desinfektionseffizienz gewährleistet wird. Aufgrund des Vorhandenseins einer verspiegelten Innenfläche in der Umwälzkammer werden UV - Strahlen wiederholt reflektiert, was die UV-Strahlungsdichte erhöht und daher den Desinfektionseffekt verstärkt.

Woraus besteht eine bakterizider UV-Luftstromreiniger-Rezirkulator?

Das Gerät besteht aus einer keimtötenden UV-Lampe, einer Lüftungseinheit mit Staubschutzfiltern und einer Steuereinheit, die in einer Durchflussskammer eingeschlossen ist.

Was sind die Vorteile der UVR-Mi Luftstromreiniger-Rezirkulator?

- UV-Umwälzpumpen sind ideal für die Luftdesinfektion in Krankenhäusern (insbesondere in Ambulanzen, Operationssälen, Notaufnahmen, Kreißsälen usw.), Kindergärten, Forschungslabors und Tierkliniken
- Die Umwälzpumpen sind gegen durch die Luft verbreiteten Krankheiten wirksam, indem sie die Luft desinfizieren und Krankheitserreger (Viren, Mikroorganismen) durch UV-Strahlung effizient zerstören
- UVR-Mi ist das leistungsstärkere Modell eines UV-Luftstromreinigers mit zwei UV-Lampen
- Bieten vollständigen Schutz vor UV-Strahlung
- Einfach zu installieren, zu bedienen und zu warten. Sehr niedriger Geräuschpegel
- Mit dem eingebauten Timer können Sie die Betriebszeit von UV-Lampen steuern
- Mit der digitalen Steuereinheit können Sie die Gesamtbetriebszeit der UV-Lampe verfolgen

Fixierung der Rezirkulator:

- Bequeme Fixierung an den Wänden (standard)
- Montage auf einem beweglichen Ständer (optional)



KAT.-NUMMER

BS-040110-AAA	230VAC 50/60Hz Eurostecker
BS-040110-AAB	230VAC 50/60Hz UK-Stecker
BS-040110-AA3	230VAC 50/60Hz AU-Stecker
please, inquire	100VAC 50/60Hz US-Stecker
BS-040110-AK	IQ OQ Dokument
BS-040110-BK	PQ Dokument

TECHNISCHE DATEN

Anzeige	LCD
UV-Strahlenquelle:	2 Lampen - 25W bakterizide UV-C, TÜV 25W 1SL/25
UV-Strahlungspegel	36 mW / cm ² / s
Strahlungstyp	UV ($\lambda = 253,7 \text{ nm}$), ozonfrei
Luftflussproduktivität	29 m ³ /h
Umfassender Schutz des Benutzers vor UV-Licht	+
UV-Lampe Betriebsanzeige	+
Lebenszeit der Lampe	9000 h
UV-Lampe, Lebensdauerzähler	+
Timer	1 Min - 24 h / ohne Unterbrechung
Automatisches EIN-/AUSschalten	+
Lampenfehlererkennung	+
Gesamtabmessungen (B x T x H)	110 x 130 x 660 mm
Gewicht	2.4 kg
Stromverbrauch (230 /120 V)	110 W (0.5 A)
Betriebsnennspannung	230 V, 50 Hz
---	---
UVR-S Abmessungen	510 x 510 x ~1100 mm

ZUBEHÖR

		
UVR-S	Staubfilter	UV
BS-	(2	Lampe -
040105-	Stück)	25 W
AK	BS-	BS-
Stativ	000000-	000000-
	S31	S09