

4 CHW Logger

BESCHREIBUNG

Der 4-Kanal-Waschlösungsgewichts-Logger **4 CHW Logger** bietet eine automatische Steuerung der Spüllösungs- und Abfallvolumina. Der Wäscher zeigt das Restvolumen jeder Flasche als Prozentangabe an und gibt bei geringem Lösungsvolumen oder voller Abfallflasche eine Warnmeldung aus, wenn der **4 CHW Logger** angeschlossen ist.

TECHNISCHE DATEN

Max. Belastung pro Messbecher	2 kg
Gesamtabmessungen (B x T x H)	267 × 252 × 97 mm
Gewicht	3 kg



KAT.-NUMMER

BS-060102-AK

4CHW Logger

ZUBEHÖR



3D-IW8
BS-060102-AAI
Inteliwasher

Der Mikroplattenwäscher aus der **3D-IW8**-Serie wurde zum Waschen von verschiedenen Typen von Standard-96-Well-Mikrotiterplatten, Mikrostreifen und Mikroarrays auf FastFRAME (rechteckig) entworfen. Er ist zum Waschen von Wells mit verschiedenen Bodenformen ...

[Mehr](#)



IW-8
BS-060106-AAI
Intelispeed wäscher

Der Inteli-Geschwindigkeitswäscher **IW-8** wurde zum Waschen von Standard 96-Well-Platten mit flachen Boden und Mikrostreifen entworfen. Das Gerät ist voll programmierbar und gewährleistet mehrstufige Lösungsreifung, Aspiration (Aspiration, Kombination von Aspiration/Flüssigkeitsabgabe und ...

[Mehr](#)