

PRS-48, plattform

BESCHREIBUNG

48 Röhren 10-16 mm Durchmesser (1,5 ml- bis 15 ml-Röhren)

TECHNISCHE DATEN

Kapazität	48
Plattformtyp	standard
Röhren Durchmesser	10-16 mm
Röhren Volumen	1,5-15 ml



KAT.-NUMMER

BS-010118-CK

Plattform PRS-48



Multi RS-60
Including PRS-48 platform
Programmierbarer Rotator

Der programmierbare Rotator **Multi RS-60** führt verschiedene Bewegungsarten in einem Modul durch. Die Mikroprozessorsteuerung ermöglicht nicht nur eine vertikale Rotation (1) der Plattform, sondern auch reziproke Rotation (2) und Vibration ...

[Mehr](#)