

PRS-8/22, plattform

BESCHREIBUNG

8 Röhren 20-30mm Durchmesser (50 ml-Röhren) und 22 Röhren 10-16 mm Durchmesser (1,5 ml- bis 15 ml-Röhren)

TECHNISCHE DATEN

Kapazität	14
Plattformtyp	Optional
Röhren Durchmesser	20-30 and 10-16 mm
Röhren Volumen	up to 50 and 1.5-15 ml



KAT.-NUMMER

BS-010118-AK

Plattform PRS-8/22



Multi RS-60
Including PRS-48 platform
Programmierbarer Rotator

Der programmierbare Rotator **Multi RS-60** führt verschiedene Bewegungsarten in einem Modul durch. Die Mikroprozessorsteuerung ermöglicht nicht nur eine vertikale Rotation (1) der Plattform, sondern auch reziproke Rotation (2) und Vibration ...

[Mehr](#)