

Externe Temperatursonde

BESCHREIBUNG

Eine externe Sonde ermöglicht die direkte Steuerung der Temperatur der gerührten Flüssigkeit.

Ein Kabel ist mit Teflon verkleidet, mechanisch stark, elastisch und chemisch resistent gegenüber Ölen, Säuren, aggressiven Reagenzien und Flüssigkeiten

■ TECHNISCHE DATEN

Sondentyp	Thermoelement
Betriebstemperaturbereich	−50°C +250°C
Kabellänge	1 m
Verbindung	Тур К



■ KAT.-NUMMER

BS-010309-BK

Externe Temperatursonde

Externe Temperatursonde Page 1 of 2





Intelli-Stirrer MSH-300i BS-010309-AAA Magnetrührer mit Heizplatte

Der Intelli-Rührer MSH-300i ist ein Magnetrührer der neuen Generation. Die Einkapselung der Rührer ist aus Metall und mit Emaille pulverbeschichtet für chemische Beständigkeit gegen Säuren und Laugen. Die Rührer sind ...

<u>Mehr</u>

Externe Temperatursonde Page 2 of 2