

Doppelklammer

■ BESCHREIBUNG

Zur Gerätemontage



■ KAT.-NUMMER

BS-010306-LK

Doppelte Klammer



MM-1000
Without stirrer
Rührwerkmultimixer

Der Überkopfrührer Multimischer **MM-1000** wurde zum Rühren von Flüssigkeiten mit einem Volumen von bis zu 20 Liter entworfen. Leiser und verlässlicher Mischer, der stabiles, laufendes Mischen bis zu 7 volle ...

[Mehr](#)