

SV-16/8, plataforma

DESCRIPCIÓN

16/8/8 tomas para tubos de microanálisis de 2*-1,5/0,5/0,2 ml (Ø 11/8/6 mm)

*al 75% del volumen, máx. 3400 rpm

ESPECIFICACIONES

Capacidad	16/8/8
Diámetro	11/8/6 mm
Volumen del tubo	2*-1.5/0.5/0.2 ml



NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010210-CK

SV-16/8



MSV-3500

With all 4 platforms included

Agitador vórtex de velocidad múltiple

El agitador vórtex de velocidad múltiple **MSV-3500** está diseñado para mezclar de modo suave o intensivo reactivos en tubos de plástico de diferente tipo y tamaño (0,2 a 50 ml).

...

[Leer más](#)