

## Sonda de temperatura externa

## DESCRIPCIÓN

Una sonda externa proporciona control directo de la temperatura de los líquidos agitados.

Un cable está cubierto con teflón, mecánicamente fuerte, elástico y químicamente estable contra aceites, ácidos, reactivos agresivos y líquidos

## ESPECIFICACIONES

Intervalo de temperatura de funcionamiento	−50°C +250°C
Longitud del cable	1 m
Conexión	tipo K
Tipo de sonda	Termopar





BS-010309-BK

Sonda de temperatura externa

Sonda de temperatura externa Page 1 of 2



Intelli-Stirrer MSH-300i BS-010309-AAA Agitador magnético con placa caliente

**Intelli-Stirrer MSH-300**i es un agitador magnético de nueva generación. Las estructuras de los agitadores están fabricadas en metal pintado con esmalte en polvo, que es químicamente resistente a ácidos y ...

Leer más

Sonda de temperatura externa Page 2 of 2