


A-12, adaptador

DESCRIPCIÓN

A-12, adaptador para trabajar con tubos de ensayo de 12 mm de diámetro externo.



NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-050102-IK

A-12 adaptador



DEN-1
BS-050102-AAF

Densitómetro (detector de turbidez por suspensión)

Los densitómetros están diseñados para la medición de la turbidez de la suspensión celular en el intervalo 0,0–6,0 unidades McFarland ($0 - 180 \times 10^7$ células/ml).

Los densitómetros proporcionan la oportunidad ...

[Leer más](#)



DEN-1B
BS-050104-AAF

Densitómetro (detector de turbidez por suspensión)

Los densitómetros están diseñados para la medición de la turbidez de la suspensión celular en el intervalo 0,0–6,0 unidades McFarland ($0 - 180 \times 10^7$ células/ml).

Los densitómetros proporcionan la oportunidad ...

[Leer más](#)