


4 CHW Logger

DESCRIPTION

L'enregistreur de poids de solutions de lavage à 4 canaux (le **4 CHW Logger**) assure un contrôle automatique de la solution de rinçage et des volumes de déchets. Le nettoyeur affiche le volume restant en pourcentage pour chaque bouteille et envoie un message d'avertissement en cas de volume de solution faible ou de bouteille de déchets pleine lorsque le **4 CHW Logger** est connecté.

CARACTÉRISTIQUES

Charge max. par récipient gradué	2 kg
Dimensions globales (L×D×H)	267 × 252 × 97 mm
Poids	3 kg



NUMÉRO DE CAT.

BS-060102-AK

4CHW Logger

ACCESSOIRES



3D-IW8
BS-060102-AAI
Inteliwasher

La série de nettoyeur de microplaques Inteliwasher **3D-IW8** est conçue pour laver différents types de plaques de microtitration standard à 96 puits, des lames et des puces sur FastFRAME (de ...

[Lire la suite](#)



IW-8
BS-060106-AAI
Laveur Intelispeed

La laveuse **IW-8** est conçu pour le lavage de plaques de 96 puits à fond plat et de microlames. L'unité est entièrement programmable et permet de réaliser plusieurs étapes de ...

[Lire la suite](#)