

B2-50, bloc

DESCRIPTION

Ø48 mm x 2 emplacements d'une profondeur de 58 mm

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|------------|-------|
| Profondeur | 58 mm |
| Capacité | 2 |
| Diamètre | 48 mm |



NUMÉRO DE CAT.

BS-010418-AK

B2-50



CH 3-150
Without thermoblock
Thermostat chauffant et de refroidissement

Le Combitherm-2 CH 3-150 est conçu pour thermostabiliser des matériaux à des températures comprises entre -3 °C +150 °C en fonction des méthodes d'analyse. Afin de vous offrir ses fonctionnalités ...

[Lire la suite](#)