

## B2-50, bloc

### DESCRIPTION

Ø48 mm x 2 emplacements d'une profondeur de 58 mm

### CARACTÉRISTIQUES

Profondeur	58 mm
Capacité	2
Diamètre	48 mm



### NUMÉRO DE CAT.

BS-010418-AK

B2-50



CH 3-150  
Without thermoblock  
Thermostat chauffant et de refroidissement

Le Combitherm-2 CH 3-150 est conçu pour thermostabiliser des matériaux à des températures comprises entre -3 °C +150 °C en fonction des méthodes d'analyse. Afin de vous offrir ses fonctionnalités ...

[Lire la suite](#)