

B10-16, bloc

DESCRIPTION

Ø16 mm x 10 emplacements d'une profondeur de 56 mm

CARACTÉRISTIQUES

Profondeur	56 mm
Capacité	10
Diamètre	16 mm



NUMÉRO DE CAT.

BS-010418-BK

B10-16



CH 3-150
Without thermoblock
Thermostat chauffant et de refroidissement

Le Combitherm-2 CH 3-150 est conçu pour thermostabiliser des matériaux à des températures comprises entre -3 °C +165 °C en fonction des méthodes d'analyse. Afin de vous offrir ses fonctionnalités ...

[Lire la suite](#)