

## B6-25, bloc

### DESCRIPTION

Ø25 mm x 6 emplacements d'une profondeur de 40 mm

### CARACTÉRISTIQUES

Capacité	6
Diamètre	25 mm
Profondeur	40 mm



### NUMÉRO DE CAT.

BS-010418-CK

B6-25



CH 3-150  
Without thermoblock  
Thermostat chauffant et de refroidissement

Le Combitherm-2 CH 3-150 est conçu pour thermostabiliser des matériaux à des températures comprises entre -3 °C +150 °C en fonction des méthodes d'analyse. Afin de vous offrir ses fonctionnalités ...

[Lire la suite](#)