

B10-13, bloc

DESCRIPTION

Ø13 mm x 10 emplacements, fond plat, profondeur de 40 mm

CARACTÉRISTIQUES

Capacité	10
Diamètre	13 mm
Profondeur	30 mm



NUMÉRO DE CAT.

BS-010418-LK

B10-13



CH 3-150
Without thermoblock
Thermostat chauffant et de refroidissement

Le Combitherm-2 CH 3-150 est conçu pour thermostabiliser des matériaux à des températures comprises entre -3 °C +165 °C en fonction des méthodes d'analyse. Afin de vous offrir ses fonctionnalités ...

[Lire la suite](#)