

MP-2

DESCRIPTION

2 lames repliées d'agitateur à hélice (ø 60 mm)

CARACTÉRISTIQUES

Type	D'agitateur à hélice
Dimension	326 × 55 × 8 mm



NUMÉRO DE CAT.

BS-010306-BK

MP-2



MM-1000

Without stirrer

Agitateurs à hélice avec mélangeur multiple

L'agitateur à tige avec multi-mixeur **MM-1000** permet d'agiter jusqu'à 20 litres de liquide. Mélangeur fiable et silencieux et fiable qui peut fournir un mélange stable et continue jusqu'à 7 jours ...

[Lire la suite](#)