

# MP-2

## DESCRIPTION

2 lames repliées d'agitateur à hélice (ø 60 mm)

## CARACTÉRISTIQUES

Dimension

326 × 55 × 8 mm

Type

D'agitateur à hélice



## NUMÉRO DE CAT.

BS-010306-BK

MP-2



**MM-1000**

Without stirrer

Agitateurs à hélice avec mélangeur multiple

L'agitateur à tige avec multi-mixeur **MM-1000** permet d'agiter jusqu'à 20 litres de liquide. Mélangeur fiable et silencieux et fiable qui peut fournir un mélange stable et continue jusqu'à 7 jours ...

[Lire la suite](#)