


## B-2KF, bloc

### DESCRIPTION

Bloc B-2KF pour plaque à puits profonds PowerMag® Glass Bead Plate 96 - Cat.No. 27600-4-KF-BP



### NUMÉRO DE CAT.

BS-010159-LK

Bloc B-2KF pour plaque à puits profonds  
PowerMag® Glass Bead Plate 96



**TS-DW**

Without thermoblock

Agitateur thermostaté pour plaques à puits profonds

L'agitateur thermostaté **TS-DW** permet de réguler et thermostatier les plaques à puits profonds. L'agitateur thermostaté bénéficie d'un design « multi-systèmes » qui offre 3 appareils indépendants :

- Un incubateur ; ...

[Lire la suite](#)