

Labacqua Trace, sistema per acqua ultrapura

DESCRIZIONE

Labacqua Trace produce acqua che soddisfa i requisiti dei metodi di analisi inorganica.

SPECIFICHE

Resistività acqua ultrapura (grado 1)	18.2 MΩ x cm
Conduttività acqua ultrapura (grado 1)	0.055 µS/cm
Resistività acqua pura (grado 2)	10 MΩ x cm
Conduttività acqua pura (grado 2)	0.1 µS/cm
TOC	< 10 ppb
Batteri	< 0.01 CFU/ml
Endotossine	< 0.15 EU/mL
Particelle > 0.22 µm	< 1/mL
Durata modulo di deionizzazione (modulo standard)	1 m3
Serbatoio di raccolta	30 L
Pressione acqua di alimentazione	0.5 – 5 bar
Conduttività acqua di alimentazione	< 1300 µS/cm
Dimensioni (L×P×H)	320×560×620 mm
Peso	24 kg
Consumo energetico	130 W
Tensione nominale di funzionamento	100-240VAC 50/60Hz




NUMERO DI CATEGORIA


BS-070105-A02	230VAC 50Hz Spina Euro
BS-070105-A05	230VAC 50/60Hz Spina UK
BS-070105-A06	230VAC 50/60Hz Spina AU
BS-070104-HK	IQ/OQ/PQ/DQ documento



**Set prefiltro esterno (polifosfato /
carbone / 1 µm) con manometro**
BS-070104-LK




**Set prefiltro esterno (carbone /
1 µm) con manometro**
BS-070104-KK



Set prefiltro interno
BS-070104-AK




Modulo di lucidatura
BS-070104-BK



Modulo di deionizzazione
BS-070104-IK



Microfiltro - 0.22 µm sterile
BS-070104-FK



Lampadina UV 185 nm
BS-070104-DK



Serbatoio di stoccaggio 60l
BS-070102-SK

Serbatoio di accumulo con
base, rubinetto e livello stato
multipunto, 60 l



Serbatoio di stoccaggio 100l
BS-070102-FK

Serbatoio di accumulo con
base, rubinetto e livello stato
multipunto, 100 l



Erogatore remoto - grado 1
BS-070110-AK

L'erogatore di acqua ultrapura è
progettato per erogare acqua
ultrapura conforme ai requisiti
dell'acqua ISO 3696 Grado I.



Erogatore remoto - grado 2
BS-070104-JK

Set erogatore remoto universale
con tubo di alimentazione da 3
m e modulo di distribuzione
dell'acqua



Membrana RO di ricambio
BS-070104-NK



**Filtro di sfiato da 0.22 µm per il
serbatoio di stoccaggio**
BS-070102-AK



**Filtro dell'aria per serbatoio di
stoccaggio**
BS-070104-PK



Filtro
BS-070110-DK