

SV-16/8, piattaforma

DESCRIZIONE

16/8/8 alloggiamenti per microprovette da 2*-1,5/0,5/0,2 ml (Ø 11/8/6 mm)

*al 75% del volume, max 3400 rpm

SPECIFICHE

| | |
|---------------------|-------------------|
| Diametro | 11/8/6 mm |
| Volume del provetta | 2*-1,5/0,5/0,2 ml |
| Capacità | 16/8/8 |



NUMERO DI CATEGORIA

BS-010210-CK

SV-16/8



MSV-3500

With all 4 platforms included

Vortex a velocità multipla

Il vortex a velocità multipla MSV-3500 è progettato per la miscelazione delicata o intensa dei reagenti in provette di plastica di vario tipo e dimensione (0,2 a 50 ml).

È ...

[Leggi di più](#)