

B2-50, blocco

DESCRIZIONE

Ø48 mm x 2 alloggiamenti, profondità 58 mm

SPECIFICHE

Profondità	58 mm
Capacità	2
Diametro	48 mm



NUMERO DI CATEGORIA

BS-010418-AK

B2-50



CH 3-150
Without thermoblock
Termostato riscaldante e raffreddante

Combitherm-2 CH 3-150 è progettato appositamente per stabilizzare termicamente i materiali a temperature da -3°C a $+165^{\circ}\text{C}$, secondo i metodi di analisi utilizzati. Ai fini di una funzionalità ottimale e ...

[Leggi di più](#)