

MP-2

DESCRIZIONE

Agitatore a elica, 2 lame ripiegate (Ø 60 mm)

SPECIFICHE

Genere

Agitatore a elica

Dimensione

326 × 55 × 8 mm



NUMERO DI CATEGORIA

BS-010306-BK

MP-2



MM-1000

Without stirrer

Agitatore sopraelevato multimiscelatore

L'agitatore sopraelevato multimiscelatore **MM-1000** è progettato per l'agitazione di liquidi di volume fino a 20 litri. Miscelatore silenzioso e affidabile che può assicurare una miscelazione stabile e continua, ininterrottamente fino ...

[Leggi di più](#)