


## A-12, adattatore

### DESCRIZIONE

A-12, adattatore per lavorare con provette che hanno un diametro esterno di 12 mm.



### NUMERO DI CATEGORIA

BS-050102-IK

A-12 adattatore



DEN-1  
BS-050102-AAF

Densitometro (rilevatore di torbidità della sospensione)

I densitometri sono progettati per la misurazione della torbidità di una sospensione cellulare nel seguente intervallo 0,0–6,0 unità McFarland ( $0 - 180 \times 10^7$  cellule/ml).

I densitometri forniscono l'opportunità di misurare ...

[Leggi di più](#)



DEN-1B  
BS-050104-AAF

Densitometro (rilevatore di torbidità della sospensione)

I densitometri sono progettati per la misurazione della torbidità di una sospensione cellulare nel seguente intervallo 0,0–6,0 unità McFarland ( $0 - 180 \times 10^7$  cellule/ml).

I densitometri forniscono l'opportunità di misurare ...

[Leggi di più](#)