

UVR-M, Baktericīdais caurplūdes gaisa recirkulātors

APRAKSTS

Kā strādā baktericīdais caurplūdes gaisa recirkulātors?

Baktericīdā caurplūdes gaisa recirkulātorā UVR-M darbības princips ir balstīts uz pastāvīgu, aktīvu gaisa cirkulāciju caur recirkulātorā kameru UV lampu tiešā tuvumā, nodrošinot maksimālu dezinfekcijas efektivitāti. Pateicoties tam ka recirkulācijas kamerā ir atstarojoša iekšējā virsma, atkārtoti tiek atstaroti ultravioletie stari, palielinot UV starojuma blīvumu un tādējādi pastiprinot dezinfekcijas efektu.

[Iegādāties tiešsaistē.](#)

Kā veidota ierīce?

Ierīce sastāv no UV lampas, ventilatoru bloka ar pretputekļu filtriem un vadības ierīces, uzstādītas plastmasas korpusā.

Priekšrocības:

- Baktericīdie gaisa recirkulātori UVR-M ir lieliski piemēroti gaisa dezinfekcijai slimnīcās (īpaši uzņemšanas telpās, operāciju zālēs, dzemdību telpās u.c.), pētniecības laboratorijās, veterinārajās klīnikās, bērnudārzos, skolās, birojos u.c.
- UV starojums iznīcina patogēnos vīrusus, baktērijas un sēnītes, kas atrodas gaisā, kas padara recirkulātorus par ļoti efektīviem cīņā pret slimībām kas izplatās gaisa pilieni veidā
- Nodrošina pilnīgu aizsardzību no tiešā ultravioletā starojuma.
- Neveido ozonu, jo tiek izmantotas ozonu neveidojošas UV lampas
- Viegli uzstādīt, lietot un uzturēt. Kluss darbībā.

Recirkulātorā uzstādīšana:

- Sienas montāža (standarta)
- Montāža uz kustīga statīva (papildus aksesuārs)

[Iegādāties tiešsaistē.](#)

SPECIFIKĀCIJA

UV gaismas avots	1 x 25W baktericīdā UV-C, TUV 25W 1SL/25
UV starojuma intensitāte	18 mW / cm ² / s
Starojuma veids	UV starojums (253.7 nm), bez ozona
Caurpūstā gaisa tilpums	21 m ³ /st.
Pilna lietotāja aizsardzība no UV starojuma	+
UV-lampas darbības indikātors	+
Lampas darbības laiks	9000 h
Gabarītmēri (PxDxA)	110 x 130 x 660 mm
Svars	2.7 kg
Jauda (230V / 120V)	125 W (0.54 A) / 160 W (1.3 A)
Barošana	230 V, 50 Hz vai 120 V, 60 Hz
---	---
UVR-S statīva izmēri	510 x 510 x ~1100 mm



KAT. NUMURS

BS-040105-AAA	230VAC 50/60Hz Euro plug
BS-040105-AAB	230VAC 50/60Hz UK plug
BS-040105-AA3	230VAC 50/60Hz AU plug
BS-040105-AAC	120VAC 60Hz US plug
BS-040105-BK	IQ OQ dokuments
BS-040105-CK	PQ dokuments

AKSESUĀRI



UVR-S
BS-
040105-
AK
statīvs



Putekļu
filtrs (2
gab.)
BS-
000000-
S31



UV
lampa -
25 W
BS-
000000-
S09