

UVR-Mi, Baktericīdais caurplūdes gaisa recirkulātors

APRAKSTS

Kā strādā baktericīdais caurplūdes gaisa recirkulātors?

Baktericīdā caurplūdes gaisa recirkulātorā **UVR-Mi** darbības princips ir balstīts uz pastāvīgu, aktīvu gaisa cirkulāciju caur recirkulātoru kameru UV lampu tiešā tuvumā, nodrošinot maksimālu dezinfekcijas efektivitāti. Pateicoties tam, ka recirkulācijas kamerā ir atstarojoša iekšējā virsma, atkārtoti tiek atstaroti ultravioletie stari, palielinot UV starojuma blīvumu un tādējādi pastiprinot dezinfekcijas efektu.

[Iegādāties tiešsaistē.](#)

Kā veidota ierīce?

Ierīce sastāv no 2x UV lampām, ventilatoru bloka ar pretputekļu filtriem un vadības ierīces, uzstādītas plastmasas korpusā.

Priekšrocības:

- Baktericīdie gaisa recirkulātori UVR-M ir lieliski piemēroti gaisa dezinfekcijai slimnīcās (īpaši uzņemšanas telpās, operāciju zālēs, dzemdību telpās u.c.), pētniecības laboratorijās, veterinārajās klīnikās, bērnudārzos, skolās, birojos u.c.
- UV starojums iznīcina patogēnos vīrusus, baktērijas un sēnītes, kas atrodas gaisā, kas padara recirkulātorus par ļoti efektīviem cīņā pret slimībām kas izplatās gaisa pilienu veidā
- Nodrošina pilnīgu aizsardzību no tiešā ultravioletā starojuma
- **UVR-Mi** ir jaudīgāks gaisa recirkulātoru modelis ar divām UV gaismas lampām
- Digitālais vadības bloks ar UV lampu nostrādes laika indikatoru
- Iebūvēts taimeris ļauj kontrolēt UV lampu darbības laiku
- Viegli uzstādīt, lietot un uzturēt. Kluss darbībā.

Recirkulātoru uzstādīšana:

- Sienas montāža (standarta)
- Montāža uz kustīga statīva (papildus aksesuārs)

[Iegādāties tiešsaistē.](#)



KAT. NUMURS

BS-040110-AAA	230VAC 50/60Hz Euro plug
BS-040110-AAB	230VAC 50/60Hz UK plug
BS-040110-AA3	230VAC 50/60Hz AU plug
please, inquire	100VAC 50/60Hz US plug
BS-040110-AK	IQ OQ dokuments
BS-040110-BK	PQ dokuments

SPECIFIKĀCIJA

Displejs	LCD
UV gaismas avots	2 x 25W baktericīdās UV-C, TUV 25W 1SL/25
UV starojuma intensitāte	36 mW / cm ² / s
Starojuma veids	UV starojums (253.7 nm), bez ozona
Caurpūstā gaisa tilpums	29 m ³ /st.
Pilna lietotāja aizsardzība no UV starojuma	+
UV-lampas darbības indikātors	+
Lampas darbības laiks	9000 h
UV lampu darbības taimeris	+
Taimers	1 min.–24 st. /nepārtraukti
Automātiska ieslēgšanās/izslēgšanās	+
Lampu kļūdu detekcija	+
Gabarītizmēri (P×D×A)	110 x 130 x 660 mm
Svars	2.4 kg
Jauda (230V / 120V)	110 W (0.5 A)
Barošana	230 V, 50 Hz
---	---
UVR-S statīva izmēri	510 x 510 x ~1100 mm

AKSESUĀRI

		
UVR-S	Putekļu	UV
BS-	filtrs (2	lampa -
040105-	gab.)	25 W
AK	BS-	BS-
statīvs	000000-	000000-
	S31	S09