

OLS26, Apvienotā orbitālās/lineārās kratīšanas vanna

APRAKSTS

Grant OLS26 orbitālās/lineārās kratīšanas vannā apvienota "Grant" precīzās temperatūras kontroles sistēma un izturīgs augstas kvalitātes kratītāja mehānisms ar vieglu gaitu un nemainīgi kvalitatīvu darbību laboratorijas apstākļos, kuros iekārtām tiek izvirzītas stingras prasības.

Augsta kvalitāte, stabila konstrukcija un unikāls magnētiski sajūgts kratīšanas mehānisms maksimāli drošai, pastāvīgai un klusai ierīces darbībai.

Apvienotā lineārā/orbitālā kratīšana vai tikai lineārā nodrošina lielisku vannas pielāgojamību dažādām tehnikām.

Plašs piederumu klāsts nodrošina vislabāko risinājumu jums nepieciešamajam lietošanas veidam.



SPECIFIKĀCIJA

Minimālais darba tilpums	9 no 26 litriem
Minimālais dziļums darbam	70 mm
Temperatūru diapazons	apkārtējā +5°C...99°C, 0°C* ... 99°C
* Nepieciešams dzesējošais aksesuārs darbam zem apkārtējās temperatūras	+
Temperatūras stabilitāte	±0,1°C
Temperatūras vienmērība	±0,1°C
Temperatūras iestatīšana/displejs	digitāla/LED
Displeja izšķirtspēja	0.1°C; 1 apgr./min
Ātruma regulēšanas diapazons	->
Orbitāla kustība	20–200 apgr./min (atkarīgs no slodzes)
Orbitāla kustība - Orbitas rādiuss	9 mm
Lineāra kustība	20–200 apgr./min (atkarīgs no slodzes)
Lineāra - Gājiena garums	18, 28, 36 mm
Taimers	1 - 999 min
Noliešanas atvere	ir
Drošība	pārkaršanas drošinātājs/zems šķidrums daudzums
Kratošās platformas izmēri	380 × 235 mm
Gabarītizmēri (P×D×A)	335 x 590 x 475 mm
Svars	13,8 kg
Jaudas patēriņš	1.4 kW
Barošana	230 VAC

KAT. NUMURS

OLS26 EURO	230VAC 50/60Hz Euro plug
------------	--------------------------