

LSB Aqua Pro, Lineāri kratošās vannas

APRAKSTS

Grant LSB lineārās kratīšanas vannās apvienota "Grant" precīzās temperatūras kontroles sistēma un izturīgs augstas kvalitātes kratītāja mehānisms ar vieglu gaitu un nemainīgi kvalitatīvu darbību laboratorijas apstākļos, kurās iekārtām tiek izvirzītas stingras prasības.

Augsta kvalitāte, stabila konstrukcija un unikāls magnētiski sajūgts kratīšanas mehānisms maksimāli drošai, pastāvīgai un klusai ierīces darbībai.

Lineārā kratīšana nodrošina lielisku vannas satura samaisīšanu.

Plašs piederumu klāsts nodrošina vislabāko risinājumu jums nepieciešamajam lietošanas veidam.



SPECIFIKĀCIJA

Minimālais darba tilpums	5 no 12 litriem (LSB12) / 8 no 18 litriem (LSB18)
Minimālais dziļums darbam	60 mm
Temperatūru diapazons	+5 virs apkārtējās līdz 99°C
Temperatūras viendabīgums pie +70°C	±0.1°C
Temperatūras stabilitāte (DIN 12876) pie 70°C	±0.1°C
Temperatūras iestatīšana / displejs	digitāls / 3-zīmju LED
Lineār kustība - Ātruma regulēšanas diapazons	20-200* apgr./min *atkarībā no slodzes
Lineāra kustība - Gājiena garums	20 mm
Taimers	1 - 999 min
Noliešanas atvere	ir
Drošība	pārkaršanas drošinātājs
Platformas izmēri	240 x 235 mm (LSB12) / 420 x 235 mm (LSB18)
Gabarītizmēri (PxDxA)	360 x 385 x 425 mm (LSB12) / 335 x 565 x 425 mm (LSB18)
Jaudas patēriņš	0.8 kW (LSB12) / 1.4 kW (LSB18)
Barošana	120 vai 230 V

KAT. NUMURS

LSB12 EURO + TU12	230VAC 50/60Hz Euro plug
LSB18 EURO + TU18	230VAC 50/60Hz Euro plug