

ecocool sērija, Energoefektīvas dzesējošās/sildošās vannas cirkulātori

APRAKSTS

Jauns klāsts inovatīvu, videi draudzīgu, dzesējošo, sildošo cirkulācijas vannu nodrošina ievērojamu tekošo izmaksu ietaupījumu, vienlaikus nodrošinot jaudīgu dzesēšanu. Sērija veidota no diviem modeļiem, visi produkti, kas ietilpst ecocool sērijā tiek piegādāti samontēti kā gatavi izmantošanai komplekti, komplektā ar piederumiem - šļaukām, skavām un savienotājiem.

- Divu modeļu izvēle, temperatūras diapazons no -30 °C līdz + 150 °C (atkarīgs no modeļa)
- Nozares vadošā 4 gadu garantija, nav nepieciešama reģistrācija
- Aktīva dzesēšana visā temperatūru diapazonā
- Tiešs enerģijas ietaupījums līdz pat 80%, pret standarta kompresoru ierīcēm

PIELIETOJUMS:

- FARMĀCIJĀ - mini pilotiekārtas reaktori
- IZGLĪTĪBĀ - rotācijas iztvaicētāju dzesēšanai, nomaina tekošā krāna ūdens dzesēšanu, iegremdējot mazus paraugus, fotometriju, hromatogrāfijas sistēmās
- INDUSTRIJĀ - kvalitātes kontrolēs nodaļā, paraugu sagatavošana, vispārējā dzesēšana, reakciju ķīmija, temperatūras kontrole, pusvadītāju ražošana
- PĀRTIKAS INDUSTRIJĀ - refraktometriju
- DZĪVĪBAS-ZINĀTNĒS - elektroforēzes dzesēšanai
- DZESĒŠANA AUGSTĀ TEMPERATŪRĀ - aktīva līdz pat 150 °C

ĪPAŠĪBAS:

- Spilgts, pilnkrāsu displejs QVGA TFT - 150R modeli
- 5 valodas - 150R modeli (EN, FR, DE, IT, ES)
- Dzesētāja ikona parāda mainīgo enerģijas izmantošanu
- Eco ikona energoefektīvā režīmā
- 3 programmējami temperatūras iepriekš iestatīšanas stāvokļi
- Viens priekšējais slēdzis lietotāja ērtībai
- Bez-noplūdes priekšējais drenējošais vārsts
- Magnētiskās fiksācijas kondensatora vāks, viegli noņemt tīrīšanai
- USB komunikācijas interfeiss
- Pieejamas ārējās temperatūras zondes
- Releja kontrole 150R Grant ecocool modeli
- Termostats un dzesētājs strādā sinhronizēti ar datu pārraidi
- Viens barošanas kabelis lietotāja ērtībai
- Ierīci var montēt 90° leņķī, alternatīva izvietošana
- Nav sānu ventilācijas, viegli novietot, lai ērti lietotājam



KAT. NUMURS

ECOCOOL 100R	230VAC 50/60Hz Euro plug
ECOCOOL 150R	230VAC 50/60Hz Euro plug