


4 CHW Logger

APRAKSTS

4 kanālu mazgāšanas šķidruma svara datu reģistrators **4CHW Logger** nodrošina skalošanas šķidruma un notekūdeņu apjoma automatisku kontroli. Ja ir pieslēgts **4CHW Logger**, mazgātājs rāda atlikušo apjomu procentos katrā pudelē un attēlo brīdinošo ziņojumu, ja šķidruma apjoms ir mazs, vai notekūdeņu pudele ir pilna.

SPECIFIKĀCIJA

Maksimālais svars uz vienas svaru platformas	2 kg
Gabarītmēri (P×D×A)	267 × 252 × 97 mm
Svars	3 kg



KAT. NUMURS

BS-060102-AK

4CHW Logger

AKSESUĀRI



3D-IW8
BS-060102-AAI
Mikroplašu mazgātājs

Mikroplašu mazgātājs Intelispeed **3D-IW8** ir paredzēts, lai mazgātu dažāda tipa standarta mikrotipuma plates ar 96 iedobītēm, mikrostripus un mikroplanšetes uz FastFRAME pamata (taisnstūra iedobišu forma). Tas ir piemērots, lai mazgātu ...

[Lasīt vairāk](#)



IW-8
BS-060106-AAI
Intelispeed mikroplašu mazgātājs

Mikroplašu mazgātājs Intelispeed **IW-8** ir paredzēts, lai mazgātu standarta, plakanas gultnes 96 iedobišu mikroplates un mikrostripus. Ierīce ir pilnīgi programmējama, ieskaitot vairāku soļu šķīduma nogatavināšanu, nosūknšanu (nosūkšana, nosūkšanas/šķīduma izdalīšanas un ...

[Lasīt vairāk](#)