

PRS-8/22, platforma

APRAKSTS

8 mēģenēm ar diametru 20-30 mm (50 ml mēģenēm) un 22 mēģenēm ar diametru 10-16 mm (1.5-15 ml mēģenēm).

SPECIFIKĀCIJA

Ietilpība	14
Platformas veids	Izvēles
Mēģenes diametrs	20-30 and 10-16 mm
Mēģenes tilpums	up to 50 and 1.5-15 ml



KAT. NUMURS

BS-010118-AK

Platforma PRS-8/22



Multi RS-60
Including PRS-48 platform
Programmējams rotators

Programmējams rotators **Multi RS-60** nodrošina vairāku kustību veidu realizāciju vienā modulī ar mikroprocesora vadības palīdzību ļauj realizēt ne tikai:

- (1) riņķveida kustību, bet arī
- (2) svārstību kustību (uz priekšu ...

[Lasīt vairāk](#)