

## B2-50, platforma

### APRAKSTS

Ø48 mm x 2 mēģenes dziļums 58 mm

### SPECIFIKĀCIJA

|           |       |
|-----------|-------|
| Dziļums   | 58 mm |
| Ietilpība | 2     |
| Diametrs  | 48 mm |



### KAT. NUMURS

BS-010418-AK

B2-50



#### CH 3-150

Without thermoblock

Termostats ar sildīšanas un dzesēšanas funkciju

Combitherm-2 CH 3-150 ir paredzēts materiālu termostabilizēšanai dažādās temperatūrās diapazonā no -3°C līdz +150°C atbilstoši analīzes metodē noteiktajām prasībām. Lai paaugstinātu iekārtas funkcionalitāti un ietaupītu vietu uz darba galda, Combitherm-2 ...

[Lasīt vairāk](#)