

## B10-16, platforma

### APRAKSTS

Ø16 mm x 10 mēģenes dziļums 56 mm

### SPECIFIKĀCIJA

|           |       |
|-----------|-------|
| Dziļums   | 56 mm |
| Ietilpība | 10    |
| Diametrs  | 16 mm |



### KAT. NUMURS

BS-010418-BK

B10-16



## CH 3-150

Without thermoblock

Termostats ar sildīšanas un dzesēšanas funkciju

Combitherm-2 CH 3-150 ir paredzēts materiālu termostabilizēšanai dažādās temperatūrās diapazonā no -3°C līdz +165°C atbilstoši analīzes metodē noteiktajām prasībām. Lai paaugstinātu iekārtas funkcionalitāti un ietaupītu vietu uz darba galda, Combitherm-2 ...

[Lasīt vairāk](#)