

# Stikla mēģenes 16mm

## APRAKSTS

Stikla mēģenes ar vāciņiem 16x100mm, borsilikāta, polipropilēna vāciņš ar silikona paliktņi.  
Iepakojums - 100gb/kastē.

## SPECIFIKĀCIJA

Augstums	100 mm
Diametrs	16 mm



## KAT. NUMURS

BS-050102-MK Stikla mēģenes ar vāciņiem 16x100mm, 100 gab.

## AKSESUĀRI



### DEN-1

BS-050102-AAF

Densitometrs (šķidruma  
duļķainības mērītājs)

Densitometri **DEN-1** ir paredzēti šķidrumu duļķainības mērīšanai diapazonā 0.0–6.0 McFarlanda vienībās, attiecīgi (0 -  $180 \times 10^7$  šūnas/ml). Ar mēraparātu ir iespējams veikt šķidrumu duļķainības mērījumus plašākā diapazonā, līdz pat 15.0 ...

[Lasīt vairāk](#)



### DEN-1B

BS-050104-AAF

Densitometrs (šķidruma  
duļķainības mērītājs)

Densitometri **DEN-1B** ir paredzēti šķidrumu duļķainības mērīšanai diapazonā 0.0-6.0 McFarlanda vienībās, attiecīgi (0 -  $180 \times 10^7$  šūnas/ml). Ar mēraparātu ir iespējams veikt šķidrumu duļķainības mērījumus plašākā diapazonā, līdz pat 15.0 ...

[Lasīt vairāk](#)



### DEN-600

BS-050109-AAA

Fotometrs

**DEN-600** ir kompakts, pārnēsājams no akumulatora darbināms fotometrs. DEN-600 ietver 600 nm viļņa garuma optisko sistēmu, kas ļauj pielietot - 1) Abs (OD600) metodi, ar kuras palīdzību tiek aprēķināts kopējais ...

[Lasīt vairāk](#)