

Lumi, Luminometers

APRAKSTS

Lumi - vienas mēģenes luminometrs - ir ērts pateicoties savam kompaktajam dizainam un 7 collu skārienjutīgam ekrānam. Tajā iebūvēta fotomultiplikatora tehnoloģija precīzi mēra gaismu, kas izstaro no hemiluminiscences reakcijas. Datus var viegli dublēt, izmantojot USB zibatmiņu.

- Zems trokšņa līmenis, iebūvēts augstas jutības fotomultiplikators
- Kompakts dizains
- Viegla manevrēšana/darbošanās ar 7" skārienjutīgu LCD
- Vienkārša datu dublēšana, izmantojot USB zibatmiņu
- Parametri: gala punkta, kinētika

[Uzzināt vairāk](#)

