

AS X2 PLUS sērijas, Analītiskie svāri

APRAKSTS

Ergonomiska konstrukcija

Jaunākajiem AS X2 PLUS analītiskajiem svāriem ir plaša svēšanas kamera, un plašais atvērums atvieglo piekļuvi svēšanas pamatnei.

Dual-CLICK sistēma ļauj bez instrumentiem uzstādīt un demontēt svēšanas kameru, un īpašais vadotņu dizains svēšanas kameras rūtīm (bez malām) padara ierīci viegli tīrāmu.

Krāsu skārienekrāns

Jaunākās paaudzes skārienjutīgais panelis ar 5 collu diagonāli nodrošina lietošanas ērtumu pat tad, ja uzvilkti laboratorijas cimdi.

AS X2 PLUS analītiskie svāri garantē vienkāršu un intuitīvu saziņu, pateicoties plašajai logrīku izvēlei. Logrīkus var brīvi konfigurēt atbilstoši lietotāja vajadzībām.

Ekrāna pielāgošana veicina piekļuvi informācijai un rezultātiem tieši no sākuma ekrāna. Lietotājs var konfigurēt visu pogu nozīmes un piešķirt to noteiktam darbības režīmam. Lietotājs var arī definēt informācijas un teksta laukus.

LevelSENSING sistēma

Iebūvētie sensori mēra slīpumu un parāda grafisku ziņojumu svēšanas ierīces ekrānā. Saskaņā ar GLP un GMP, LevelSENSING sistēma vienkāršo regulēšanu, nodrošina nepārtrauktu līmeņa kontroli un informē par novirzēm.

SMARTLab

AS X2 PLUS svāri ir aprīkoti ar plašu funkcionālu SMARTLab sistēmu. Tā nodrošina atbalstu un uzraudzību pār masas mēšanas procesu un samazina kļūdu risku, ko izraisa tā sauktais „cilvēciskais faktors”.

Datu bāzes

AS X2 PLUS informācijas sistēma ir balstīta uz 7 datu bāzēm, kas nodrošina daudzu lietotāju darbību ar daudziem produktiem, visus uzkrātos datus var analizēt.

Savienojumi

AS X2 PLUS svaru funkcionalitāti var paplašināt, izmantojot šādus savienojumus: USB-A, USB-B, RS 232, DB9 tara/print, Ethernet, Wi-Fi®. Papildu USB ports, kas atrodas svaru priekšpusē, nodrošina ērtu un ātru saziņu ar USB zibatmiņu, caur šo portu iespējams pievienot arī papildu ierīces.

AS PLUS svāri ir aprīkoti ar Kensington Lock, kas ļauj nodrošināt ierīci pret zādzību.

[Uzzināt vairāk](#)

