

AS R1 PLUS sērijas, Analītiskie svāri

APRAKSTS

Ergonomiska konstrukcija

AS R1 PLUS analītiskajiem svāriem ir plaša svēšanas kamera, un plašais atvērums atvieglo piekļuvi svēšanas pamatnei.

Dual-CLICK sistēma ļauj bez instrumentiem uzstādīt un demontēt svēšanas kameru, un īpašais vadotņu dizains svēšanas kameras rūtīm (bez malām) padara ierīci viegli tīrāmu.

Līmeņošanas sistēma

Standarta AS R1 PLUS svāri ir aprīkoti ar izlīdzināšanas ierīci, kas atrodas svēšanas kameras priekšpusē, kas atvieglo līmeņa kontroli. Līmeņošanas darbība tagad ir vienkāršāka, jo ir samazināts regulējamo atbalsta punktu skaits (2 punkti).

Datu bāzes

AS R1 PLUS informācijas sistēma ir balstīta uz 5 datu bāzēm, kas nodrošina vairāku lietotāju darbību ar vairākiem produktiem, visus uzkrātos datus ir iespējams analizēt.

Savienojumi

AS R1 PLUS svaru funkcionalitāti var paplašināt, izmantojot šādus savienojumus: USB-A, USB-B, RS 232, Wi-Fi® (opcija).

[Uzzināt vairāk](#)

