

# PS X7 sērijas, Precīzijas svāri

## APRAKSTS

### Krāsu skārienekrāns

Jaunākās paaudzes skārienjutīgais panelis ar 7 collu diagonāli nodrošina lietošanas ērtumu pat tad, ja uzvilkti laboratorijas cimdi.

PS X7 precīzijas svāri garantē vienkāršu un intuitīvu saziņu, pateicoties plašajai logrīku izvēlei. Logrīkus var brīvi konfigurēt atbilstoši lietotāja vajadzībām.

### Datu bāzes

PS X7 informācijas sistēma ir balstīta uz 7 datu bāzēm, kas nodrošina daudzu lietotāju darbību ar daudziem produktiem, visus uzkrātos datus var analizēt.

### Savienojumi

PS X7 svaru funkcionalitāti var paplašināt, izmantojot šādus savienojumus: USB-A, USB-B, RS 232, Ethernet, Bezvadu.

### ALIBI atmiņa

X7 sērijas svāriem ir ALIBI atmiņa, kas garantē drošību un automātisku mērījumu ierakstīšanu. Lietotājiem ir pieejamas arī tādas iespējas kā datu priekšskatījums, kopēšana un arhivēšana.

ALIBI atmiņa ļauj ierakstīt līdz 500 000 svēršanas ierakstiem.

[Uzzināt vairāk](#)

