

WLC X7 sērijas, Precīzijas svāri

APRAKSTS

Krāsu skārienekrāns

Jaunākās paaudzes skārienjutīgais panelis ar 7 collu diagonāli nodrošina lietošanas ērtumu pat tad, ja uzvilkti laboratorijas cimdi.

WLC X7 precīzijas svāri garantē vienkāršu un intuitīvu saziņu, pateicoties plašajai logrīku izvēlei. Logrīkus var brīvi konfigurēt atbilstoši lietotāja vajadzībām.

Datu bāzes

WLC X7 informācijas sistēma ir balstīta uz 7 datu bāzēm, kas nodrošina daudzu lietotāju darbību ar daudziem produktiem, visus uzkrātos datus var analizēt.

Savienojumi

WLC X7 svāru funkcionalitāti var paplašināt, izmantojot šādus savienojumus: USB-A, USB-B, RS 232, Ethernet, Bežvadu.

ALIBI atmiņa

X7 sērijas svāriem ir ALIBI atmiņa, kas garantē drošību un automātisku mērījumu ierakstīšanu. Lietotājiem ir pieejamas arī tādas iespējas kā datu priekšskatījums, kopēšana un arhivēšana.

ALIBI atmiņa ļauj ierakstīt līdz 500 000 svēršanas ierakstiem.

[Uzzināt vairāk](#)

