

PS X2 sērijas, Precīzijas svāri

APRAKSTS

Krāsu skārienekrāns

Skārienjutīgais panelis ar 5 collu diagonāli nodrošina lietošanas ērtumu.
PS X2 precīzijas svāri garantē vienkāršu un intuitīvu saziņu, pateicoties plašajai logrīku izvēlei.

Datu bāzes

PS X2 informācijas sistēma ir balstīta uz 7 datu bāzēm, kas nodrošina daudzu lietotāju darbību ar daudziem produktiem, visus uzkrātos datus var analizēt.

Savienojumi

PS X2 svaru funkcionalitāti var paplašināt, izmantojot šādus savienojumus: USB-A, USB-B, RS 232, Ethernet, Bezvadu.

ALIBI atmiņa

X2 sērijas svāriem ir ALIBI atmiņa, kas garantē drošību un automātisku mērījumu ierakstīšanu. Lietotājiem ir pieejamas arī tādas iespējas kā datu priekšskatījums, kopēšana un arhivēšana.

ALIBI atmiņa ļauj ierakstīt līdz 500 000 svēršanas ierakstiem.

[Uzzināt vairāk](#)

